

## Verriegelungen

### programmierbares Schloss, Stahl

#### SCHLOSS

Rüttel- und vibrationssicher

#### VERRIEGELUNG UND GEHÄUSE

Zink-Druckguss, verchromt mit gehärteter Stahlplatte als Schutz gegen Aufbohren und nichtrostende Edelstahl-Frontplatte

#### MUTTER

Messing M19x1

#### ZAHNRINGE

Für Mutter Stahl verzinkt, für Schrauben in Stahl

#### SCHLIESSRIEGEL

Stahl, verzinkt, 2,5 mm Dicke

#### MUTTER

Messing

#### SCHRAUBE

Stahl verzinkt (nur für Ausführungen CS-RPR.32-30 und CS-RPR.36-35)

#### DREHWINKEL

180°; Schlüssel in zwei Positionen abziehbar.

#### SCHLÜSSEL-KITS

Die separaten KCR Schlüssel-Kits, bestehend aus einem programmierbaren Messingschlüssel und einigen normalen Neusilberschlüsseln, gehören nicht zum Lieferumfang.

- **KCR-05:** 1 Programmschlüssel + 5 normale Schlüssel
- **KCR-10:** 1 Programmschlüssel + 10 normale Schlüssel
- **KCR-01:** 25 normale Schlüssel

#### SONDERAUSFÜHRUNGEN UND ZUBEHÖR

- Schließriegel in anderen Dimensionen
- Andere Programmier-Schlüssel-Kits

#### FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

CS-RPR wird nicht vorprogrammiert, mit der Verriegelung in neutraler Stellung, ausgeliefert.

- Die Verriegelung wird in neutraler Stellung ausgeliefert (Bild 1). Zum Programmieren wird der Schlüssel (Messing) um 45° im Uhrzeigersinn gedreht (Bild 2). Die Verriegelung ist nun programmiert.

- Neuprogrammierung des Schlosses: Den Messing-Schlüssel verwenden und um 45° gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Drehzylinder in neutraler Position ist (Bild 3). Entfernen Sie den Schlüssel und einen neuen Programmschlüssel (neues Kit) nehmen und diesen im Uhrzeigersinn um 45° drehen (Bild 1).

Nun ist das Schloss wiederum programmiert und die Schlüssel (Silber) aus dem "neuen" Schlüsselset können verwendet werden (Bild 3).



Montagebohrung




Bild 1



Bild 2






Bild 3

CS-RPR-32




CS-RPR-36



CS-RPR.32-20  
CS-RPR.36-25

CS-RPR.32-25  
CS-RPR.36-30

CS-RPR.32-30  
CS-RPR.36-35



| Code   | Artikelnummer | D  | H    | L    | I  | l1 | l2 | h   | △  |
|--------|---------------|----|------|------|----|----|----|-----|----|
| 421555 | CS-RPR.32-20  | 25 | 32   | 37.5 | 16 | 20 | 20 | 9.5 | 65 |
| 421557 | CS-RPR.32-25  | 22 | 32   | 37.5 | 16 | 25 | 25 | 4.5 | 70 |
| 421559 | CS-RPR.32-30  | 25 | 32   | 40.5 | 16 | 30 | 30 | 5.5 | 85 |
| 421575 | CS-RPR.36-25  | 25 | 35.5 | 37.5 | 16 | 20 | 25 | 9.5 | 70 |
| 421577 | CS-RPR.36-30  | 22 | 35.5 | 37.5 | 16 | 25 | 30 | 4.5 | 75 |
| 421579 | CS-RPR.36-35  | 25 | 35.5 | 40.5 | 16 | 30 | 35 | 5.5 | 90 |