

Mittlere verstellbare Haltewinkel

für lineare Positionierung, Kunststoff Thermoplast

HALTEWINKEL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

HANDRAD

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, schwarz, matt.

AUGENSCHRAUBE UND UNTERLEGSSCHEIBE

Edelstahl 1.4301.

BUCHSE

Sechskant aus vernickeltem Messing zum Festziehen mit einem Schlüssel, Gewindebohrung.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN



Die Haltewinkel werden mittels der Augenschraube geklemmt. Je nach den Platzverhältnissen kann der Kreuzgriff (oder die Sechskantmutter) vertikal oder seitlich angebracht werden. Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 39 Nm.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

DSG: als Zubehör kann ein Distanzhalter aus Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA) glasfaserverstärkt, schwarz, matt bestellt werden.

MONTAGEHINWEIS

- Haltewinkel einpassen (Bild 1).
- U-Scheibe in die Augenscheibe einsetzen und den Griff bzw. die Mutter verschrauben (Bild 2).
- Augenschraube entweder in horizontaler oder vertikaler Position in das Gehäuse einsetzen (Bild 3).
- Führungsstift in dessen Klemmloch einsetzen, lineare Position einstellen und festziehen (Bild 4).



STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d	⚖️
419711	SPFM.V-12	12	246
419712	SPFM.V-14	14	246
419713	SPFM.V-16	16	246