

Mini-Vakuumsauggreifer

Durchmesser 7 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi

MATERIAL

Vakuumsauggreifer aus Silikonkautschuk (VMQ).
Vernickelte Messinghalterung.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VVA-07-S**: ohne Halterung.
- **VVA-07-T-S**: mit Halterung.

ANWENDUNGEN


Sie finden breite Anwendung in der Papierverarbeitung, insbesondere zur Handhabung von Papierbögen und Etiketten.

Sie können auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, wie z. B. in der Elektronikbranche zum Greifen kleiner elektrischer Bauteile, in der Lebensmittelindustrie oder für kleine Metall- oder Kunststoffprodukte.


Siehe Technische Daten für Vakuumsauger (auf Seite -).



VVA-07-S



VVA-07-T-S



VVA-07-S

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	d3	d4	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	
VV.45001	VVA-07-S	10.5	3	7	5	8	13	1.5	3.5	6.5	0.1	19	1

VVA-07-T-S

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	d4	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	
VV.45002	VVA-07-M5-T-S	10.5	3	7	M5	23	13	5	6.5	8	0.1	19	4

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.