

Flache Vakuumsauger mit Schaft

Durchmesser 18 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi

MATERIAL


Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR), gelbem Naturkautschuk (NG) oder Silikonkautschuk (VMQ).
Vernickelte Messinghalterung.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VVA-18-A**: ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
- **VVA-18-N**: Naturkautschuk, ohne Halterung.
- **VVA-18-NG**: gelber Naturkautschuk, ohne Halterung.
- **VVA-18-S**: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
- **VVA-18-T-A**: ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
- **VVA-18-T-N**: Naturkautschuk, mit Halterung.
- **VVA-18-T-NG**: gelber Naturkautschuk, mit Halterung.
- **VVA-18-T-S**: Silikonkautschuk, mit Halterung.

ANWENDUNGEN

Sie finden breite Anwendung in der Papierverarbeitung, insbesondere zur Handhabung von Papierbögen und Etiketten.
Siehe Technische Daten für Vakuumsauger (auf Seite -).



VVA-18-A

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	⚖
VV.45009	VVA-18-A	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-N

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	⚖
VV.45010	VVA-18-N	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-NG


Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	⚖
VV.45011	VVA-18-NG	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-S

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	⚖
VV.45012	VVA-18-S	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.



VVA-18-T-A

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	⚖
VV.45013	VVA-18-G1/8-T-A	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-N

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	⚖
VV.45015	VVA-18-G1/8-T-NG	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-NG

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	⚖
VV.45015	VVA-18-G1/8-T-NG	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-S

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	⚖
VV.45016	VVA-18-G1/8-T-S	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.

