

Becherförmige Vakuumsauggreifer

Durchmesser 9 mm, mit oder ohne geformte Halterung,
Gummi

MATERIAL

Vakuumsauggreifer aus Silikonkautschuk (VMQ).
Vernickelte Messinghalterung.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VVH-09-S**: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
- **VVH-09-T-S**: Silikonkautschuk, mit Halterung.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie zum Beispiel in der Elektronik zum Greifen von elektrischen Komponenten, im Bereich der Lebensmittelverpackungen und generell zur Handhabung von Produkten mit völlig unterschiedlichen technischen Eigenschaften in Bezug auf Größe, Material (Metall oder Kunststoff), Form und Greifflächen (flach, leicht konvex oder konkav).
Siehe Technische Daten für Vakuumsauger (siehe Seite -).



VVH-09-S

VVH-09-T-S



VVH-09-S

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	
VV.52030	VVH-09-S	9	2	5	7	5.5	6	0.15	56	1

VVH-09-T-S

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	
VV.52031	VVH-09-M5-T-S	9	M5	7	20.5	5	3	12.5	7	0.15	56	4

* Die in der Tabelle angegebene Kraft des Vakuumsauggreifers ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.