

Minibalg-Vakuumsauger für Lebensmittelverpackungen

Durchmesser 6 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi

MATERIAL

Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR) oder Silikon (VMQ).
Bügel aus AVP-Stahl.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN


- **VVL-06-A:** ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
- **VVL-06-N:** Naturkautschuk, ohne Halterung.
- **VVL-06-S:** Silikonkautschuk, ohne Halterung.
- **VVL-06-T-A:** ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
- **VVL-06-T-N:** Naturkautschuk, mit Halterung.
- **VVL-06-T-S:** Silikonkautschuk, mit Halterung.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Sie werden insbesondere im Bereich der Lebensmittelverpackung eingesetzt, da die geringe Größe und die Balgform des Sauggreifers die Handhabung von Verpackungen mit verschiedenen Formen und sogar kleinen Abmessungen ermöglichen. Die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Oberflächen, auch an solche, die nicht regelmäßig sind oder Unebenheiten aufweisen, ermöglicht den Einsatz dieser Vakuumsauger auch in anderen Branchen, darunter die Papierverarbeitung für Karten, Etiketten und Papierbögen sowie die Kunststoffindustrie für Folien und Kleinteile.

Der effektive Hub des Balgs beträgt 5 mm.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger (siehe Seite -).



VVL-06-A

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	
VV.56001	VVL-06-A	6	8	4	3	15	7	0.07	135	1

VVL-06-N

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	
VV.56002	VVL-06-N	6	8	4	3	15	7	0.07	135	1

VVL-06-S


Code	Artikelnummer	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	
VV.56003	VVL-06-S	6	8	4	3	15	7	0.07	135	1

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.



Vakuumpumpen 23



VVL-06-T-A

Code	Artikelnummer	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	⚖
VV.56004	VVL-06-M5-T-A	6	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.07	135	3

VVL-06-T-N

Code	Artikelnummer	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	⚖
VV.56005	VVL-06-M5-T-N	6	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.07	135	3

VVL-06-T-S

Code	Artikelnummer	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	⚖
VV.56006	VVL-06-M5-T-S	6	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.07	135	3

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.