

Verstärkte Balg-Vakuumsauger

Durchmesser 53 mm, mit Halterung, Gummi

MATERIAL

Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR) oder Silikon (VMQ). Halterung aus eloxiertem Aluminium.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VVQ-53-A**: ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
- **VVQ-53-N**: Naturkautschuk, ohne Halterung.
- **VVQ-53-S**: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
- **VVQ-53-T-A**: ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
- **VVQ-53-T-N**: Naturkautschuk, mit Halterung.
- **VVQ-53-T-S**: Silikonkautschuk, mit Halterung.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Sie sind speziell für das Durchblättern und Aufnehmen von Papier- und Kartonbögen, dünnen Blechen sowie Span- oder Pressholzplatten konzipiert.

Der verstärkte Balg-Vakuumsauger, der breiter und dicker ist als herkömmliche Balg-Vakuumsauger, bietet im Vergleich zu normalen Balg-Vakuumsaugern eine höhere Hubkraft bei gleicher Größe, kombiniert mit einer höheren Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Verschleiß, was seine Lebensdauer verlängert.

Die Balg-Konfiguration macht den Vakuumsauger auch unter unebenen Bedingungen oder auf schrägen Flächen einsetzbar.

Der effektive Hub des Balgs beträgt 16 mm.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger (siehe Seite -).



VVQ-53-A

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.61019	VVQ-53-A	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

VVQ-53-N


Code	Artikelnummer	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.61020	VVQ-53-N	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

VVQ-53-S

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.61021	VVQ-53-S	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

* Die in der Tabelle angegebene Kraft des Vakuumsauggreifers ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.



VVQ-53-T-A

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.61022	VVQ-53-G1/4-T-A	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

VVQ-53-T-N

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.61023	VVQ-53-G1/4-T-N	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

VVQ-53-T-S

Code	Artikelnummer	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	⚖
VV.61024	VVQ-53-G1/4-T-S	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.

Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volumen, das für die Berechnung der Evakuierungszeit zum gesamten Versorgungskreis addiert werden muss, insbesondere wenn mehrere Vakuumsauger verwendet werden.

